



## Automatska maska za varenje 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC, Boja: BLACK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Razred artikla	040

### Opis

#### Izvedba:

3M™ Speedglas™ maska za varioce G5-03 Pro dizajnirana je posebno za svestrane varioce. Maska ima **haptičku funkciju za prebacivanje između načina brušenja i rezanja**. Može se konfigurirati s raznim dodacima kao što su svjetiljka, zaštita za vrat i glavu. Ergonomska traka za glavu podržava visoku udobnost nošenja uravnotežene kacige. Uključujući filter za varenje G5-01/03VC (098006 G5-01/03). 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** omogućuje još bolji pregled i kontrolu zone taljenja. U tamnom stupnju može se birati između prirodnog tona, hladnog tona i toplog tona.

**Vidno polje filtra za varenje:** 73 x 109 mm.

**Tamni stupnjevi zaštite:** 8 - 14.

**Stupanj svjetline:** 3. S litijском baterijom od 3V (vijek trajanja 2000 sati).

#### Upotreba:

Osobito pogodno za svestrane varioce koji često moraju brusiti i rezati.

#### Standard:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

### Tehnički opis

Klasifikacija prema EN 379	1/1/1/2
----------------------------	---------

Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Oznaka proizvođača	G5-03 Pro VC
Boja	crna
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	500 - 1300 ms
Broj sadržanih baterija	1
Vidno polje filtra za varenje [mm]	73 × 109 mm
Nazivni napon	3 V
Vrsta proizvoda	Maska za zavarivanje