

Garant**Držac za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna vilica	259038 2
ISO kod držača	MVVNN 2020K16
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	10 mm
Veličina pločice	16 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Podložna pločica	259031 39
Vijak za podlošku	259025 3
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	45 mm
Veličina drške	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 39	259031 39
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Stezna vilica tip 2	259038 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500