



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Utične ljestve s platformom, Tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966286 1
GTIN	4031405520837
Razred artikla	98G

### Opis

#### Izvedba:

Jednostrane pristupačne ljestve s platformom s 2 aluminijska rukohvata s trapezoidnom platformom. S 80 mm dubokim, užlijebljenim stepenicama (razmak stepenica 235 mm), spojem stepenica/prečki 4-struko stegnut. Zaštita od širenja s 2 trake od poliestera visoke čvrstoće. S praktičnom policom za odlaganje (350 x 200 mm) i „safe-cap” spojem. Može se fleksibilno proširiti opcijskim utičnim dijelovima pod br. 966288.

#### Standard:

EN 131

### Tehnički opis

Materijal	Aluminij
Duljina ljestvi	1,43 m
Širina osnovne površine	0,57 m
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Visina platforme bez ograde	0,69 m

Platforma dostupna	da
mobilno	ne
Radna visina cca	2,7 m
Prohodnost	jednostrana
Visina grede	73 mm
Broj stepenica uključujući platformu	3
Rukohvat	2
Duljina D (L)	1,43 m
Dubina prečke/stepenice	80 mm
Težina	9,5 kg
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu