

Garant
Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75–164 mm, prihvat: HW63

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Za Ø 9,75 – 164 mm, s glavom za istokarivanje br. 237546, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu. **Mogućnost proširivanja** s mostom br. 237560 do Ø 320 mm.

Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino tokarenje. Držać za unutarnje tokarenje i držači izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tipa **CC..0602**.

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: Br. 237546 HW63

po 1 držać za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 most: br. 237647 za Ø proširenja od 86 – 164 mm.

1 držać izmjenjivih pločica za most: Br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Tehnički opis

Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Držac za unutarnje tokarenje	237634
Držac za unutarnje tokarenje	237630
Podesivi držac za unutarnje tokarenje	237640
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Podesivi držac za unutarnje tokarenje	237642
Most	237647
Držac za unutarnje tokarenje	237632
Držac izmjenjivih pločica za mostove tip 06	237564 06
Glava za istokarivanje \varnothing 9,75 – 320 mm Prihvat HW63	237546 HW63
Držac za unutarnje tokarenje	237636
Garnitura bez prihvata \varnothing 9,75–164 mm	237569