

**Kidačica, Tip: 7232466****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

- **Izuzetno niski troškovi rada zbog velikog vijeka trajanja pečata i matrice.**
- **QuickIN sustav za brzo mijenjanje za brzu i bezalatnu promjenu pečata i matrice.**
- **Smjer rada se može promijeniti bez alata.**

Snažna kidačica s neograničenim zavojima za utore i izreze.

Napomena:

Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073851 – br. 073858 ili Starter set pod br. 073863 – br. 073867. Punjači pod br. 073866.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Radijus najmanje krivulje	7 mm
Brzina rezanja	1,5 m/min
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm ²	1,8 mm
Prihvat snaga	1700 W
Težina	3,6 kg

Mrežna frekvencija	50 Hz
Širina reza	14 mm
Broj okretaja	820 min ⁻¹
Mrežni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm ²	3,5 mm
Oznaka proizvođača	BLK 3.5E
Vrsta proizvoda	Glodač