



Kidačica, Tip: 7232476



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- Izuzetno niski troškovi rada zbog velikog vijeka trajanja pečata i matrice.
- QuickIN sustav za brzo mijenjanje za brzu i bezalatnu promjenu pečata i matrice.
- Smjer rada se može promijeniti bez alata.

Snažna kidačica za teške poslove demontaže i rezanja.

Tehnički opis

Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Težina	3,8 kg
Prihvat snaga	1700 W
Broj okretaja	820 min ⁻¹
oznaka proizvođača	BLK 5,0
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm ²	5 mm
Radius najmanje krivulje	90 mm
Mrežni napon	230 V
Mrežna frekvencija	50 Hz

List s podacima

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Brzina rezanja	1,3 m/min
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm ²	2,5 mm
širina reza	8 mm
Vrsta proizvoda	Glodač