

**Akumulatorski / mrežni radio, tip: 4933492344****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe | 073960 4933492344 |
| GTIN | 4058546417116 |
| Razred artikla | 03L |

Opis**Izvedba:**

Robusni radio za gradilišta, zaštićen od prskajuće vode (IP54) za mrežni pogon i pogon na akumulator. Bluetooth baterijski radio s moćnim audio sustavom.

- **Završni poklopci koji apsorbiraju udarce štite od pada**
- **USB priključak za punjenje mobilnih uređaja**
- **Do 13 sati rada s baterijom Milwaukee 18V/5Ah.**
- **Pogon s Milwaukee akumulatorima 18 V ili na mreži napona 230 V.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel, 2 rezervne baterije, AUX-priključni kabel, bez akumulatora.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Težina | 5 kg |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V |
| Visina | 218 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| IP-klasa zaštite | IP 54 |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon |
| Prihvat | Bluetooth prihvat |
| Prihvat | USB sučelje |
| Napon baterije | 18 V |
| širina | 228 mm |
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Oznaka proizvođača | M18RADDAB+G2-018V/- |
| Duljina | 515 mm |
| Broj sadržanih baterija | 0 |
| Vrsta proizvoda | Radio |