

**metabo****Udarna bušilica, Tip: SBE800-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Udarno bušenje uz visoku zaštitu korisnika.**

Bušilice za udarne udarce opremljene su Metabo S-automatic sigurnosnom spojkom. Kada je bušilica blokirana, pogon se odmah mehanički odvaja kako bi se smanjio stražnji zakretni moment na korisnika.

- **Metabo Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.**
- **Vreteno s unutarnjim šesterokutom kao prihvatom za bitove odvijača omogućava korištenje bez bušaće glave.**

Kotačić za podešavanje odabira opcije broja okretaja.

**Dio isporuke:**

Uključuje brzosteznu glavu, dodatnu ručku, graničnik dubine i plastični kofer.

**Tehnički opis**

Pakiranje	Transportni kofer
Težina	2,3 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	20 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1200 min <sup>-1</sup>

## List s podacima

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	8 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3200 min <sup>-1</sup>
maskimalan okretni moment	10 Nm
maskimalan okretni moment	26 Nm
Prihvat snaga	800 W
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvođača	SBE 800-2
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	25 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalan broj udaraca	51200 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Udarna bušilica