

**metabo****Akumulatorska ubodna pila bez baterije, Tip: ST18L90****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Robusna i iznimno praktična akumulatorska ubodna pila za **precizne rezove**.

- **Promjenjivi broj udaraca, klatni udarci i niska vodilica lista pile s oprugom.**
- **Funkcija puhanja čestica osigurava jasan pogled na mjesto rezanja.**
- **Mali opseg drške i meka površina.**

Svakodnevni pomagač za piljenje: praktična akumulatorska ubodna pila za rezanje drva do 90 mm.

- **Funkcija puhanja čestica osigurava jasan pogled na mjesto rezanja.**
- **Sposobnost usisavanja, zaštita od ponovnog pokretanja.**

**Prednost:**

**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

**Dio isporuke:**

Bez baterije i punjača, uključujući mlaznicu za usisavanje, zaštitno staklo i šesterokutni ključ. Uključuje zaštitu od strugotina.

**Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

**Tehnički opis**

maksimalne vibracije prema EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Posebnost	mali opseg drške
Broj okretaja	750 - 3000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	ST 18 L 90
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Hod njihala	4-struko
Napon baterije	18 V
zamjena alata bez alata	da, Metabo Quick
Oblik konstrukcije	Oblik štapa
maksimalna debljina pile za čelik	10 mm
Oznaka proizvođača	ASTS 18-26 AS
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Podešavanje kosine	da
Težina	1,9 kg
maksimalna debljina pile za drvo	90 mm
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Pila