

metabo**Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V, motor bez četkica, raspon stezanja za brzo pričvršćivanje 1,5-13, bez baterije**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez Metabo Quick sustava.

Quick sustav štedi mnogo vremena prilikom često mijenjanju između bušenja i vijaka. Za nekoliko sekundi, bušača glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata.

Ako već imate baterije, odaberite **između kompletnog opremanja** od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili **uređaja bez pribora**. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo **pokriveni su jamstvom od 3 godine**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Dodatni detalji kao što su jako **LED radno svjetlo** i praktična **kopča za remen** pružaju još veću udobnost tijekom rada.

- **Mogućnost odabira pulsiranja za odvijanje fiksnih vijaka i bušenje na glatkim površinama.**
- **Precizno zaustavljanje: Elektronička spojnica okretnog momenta s povećanom preciznošću za precizan i osjetljiv rad.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključuje brzoizmjenjivu bušaću glavu bez akumulatora i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Pakiranje	Karton
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 500 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1700 min ⁻¹
oznaka proizvođača	BS 18 L BL Q
tipična uporaba	Medium
Broj sadržanih baterija	0
Konstrukcija motora	bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo	65 Nm
Težina bez baterije	0,9 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maskimalan mekani okretni moment	28 Nm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, bez baterije

Pribor

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah

073870 2

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC145	073890 ASC145
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55-8	073890 ASC55-8