

metabo**Akumulatorska bušilica-odvijač s litij-ionskim akumulatorom, Tip: 613155500**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 070260 613155500 |
| GTIN | 4061792245839 |
| Razred artikla | 03D |

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez sustava Metabo Quick.

Sustav Quick štedi mnogo vremena kada se često mijenjate između bušenja i uvrtnja. U samo nekoliko sekundi, stezna glava sa svrdlom se može zamijeniti za držač bitova i bit, bez ikakvog alata.

Birajte između **kompletne opreme** s 2 akumulatora, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili **stroja bez pribora** u kutiji ako već imate nekoliko akumulatora. Naravno, akumulatore i punjače možete kupiti i zasebno. Svi Metabo akumulatori dolaze s **3-godišnjim jamstvom**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Ostali detalji kao što su jarko **LED radno svjetlo** i praktična **kuka za remen** osiguravaju još veću udobnost pri radu.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključujući brzu steznu glavu, 2 × bateriju, punjač i metaBOX.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| maksimalni Ø spiralne rupe u drvu | 40 mm |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon |
| Težina bez baterije | 0,9 kg |
| Kapacitet baterije | 2 Ah |
| Konstrukcija motora | bez četkica |
| Pakiranje | Metabox |
| Oznaka proizvođača | BS 18 L BL |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V |
| maskimalan mekani okretni moment | 28 Nm |
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Napon baterije | 18 V |
| Broj okretaja u praznom hodu | 0 - 500 min ⁻¹ |
| Broj okretaja u praznom hodu | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| maskimalan okretni moment tvrdo | 65 Nm |
| maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku | 13 mm |
| Broj sadržanih baterija | 2 |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 - 13 mm |
| tipična uporaba | Medium |
| Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Stezni raspon brzostezne bušaće glave 1.5-13, u METABOX-u. |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah | 073870 2 |
| Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC145 | 073890 ASC145 |
| Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55 | 073890 ASC55 |

Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55-8

073890 ASC55-8