

metabo**Aku odvijač s udarnom bušilicom s litij-ionskom baterijom, Tip: 613157500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Aku odvijač s udarnom bušilicom s motorom bez četkica i dvobrzinskim mjenjačem.**

Birajte između kompletne opreme s 2 baterije, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili stroja bez pribora u kutiji ako već imate nekoliko baterija. Naravno, baterije i punjače možete kupiti i zasebno.

Na sve Metabo baterije dobivate 3 godine jamstva bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo i praktična kuka za remen osiguravaju još veću udobnost pri radu.

- **Aku odvijač s udarnom bušilicom iznimno kompaktnog dizajna za univerzalne primjene.**
- **Funkcija udarnog bušenja za bušenje u zidove.**

Prednost:**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušaću glavu, 2x litij-ionske baterije, punjač i metaBox.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	2
Težina bez baterije	0,9 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Konstrukcija motora	bez četkica
maksimalan broj udaraca	25500 min ⁻¹
Kapacitet baterije	2 Ah
Oznaka proizvođača	SB 18 L BL
maskimalan okretni moment tvrdo	65 Nm
maskimalan mekani okretni moment	28 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1700
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 500
tipična uporaba	Medium
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Metabox
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač