

**Garant****NC zabušivač HSS-E-PM br. 112020 u plastičnoj kutiji 90°, TiAlN, Tip: 6-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112108 6-12
GTIN	4067263117742
Razred artikla	11A

**Opis****Izvedba:**

Garnitura NC zabušivača u plastičnoj kutiji.

**S voznim površinama prema DIN 1835-B.** Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost centrirnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

**Sadržaj:**

4 NC zabušivač br. 112000.

**Sadržaj:**

Po 1 NC svrdlo: Vel. 6; 8; 10; 12.

**Dio isporuke:**

4-dijelni set NC zabušivača u plastičnoj kutiji.

**Napomena:**

Koristite broj okretaja za stvaran  $\varnothing$  svrdla  
(Ne općenito za vanjski  $\varnothing$  bušilice).

**Tehnički opis**

Nazivni $\varnothing D_c$	10 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	12 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	6 mm

Nazivni $\varnothing D_c$	8 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	h6
Kut vrha	90 stupanj
Drška	DIN 1835 B
Broj oštrica Z	2
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	87 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	56 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	31 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	S
GG(G)	prikladno	31 m/min	K
CuZn	prikladno	100 m/min	N

Uni	prikladno
Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno

---

**Pribor**

NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8