

**Garant****Garnitura bez prihvata Ø 9,75–164 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237569
GTIN	4045197602039
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Za Ø 9,75 – 164 mm, bušeaća šipka i pribor u kovčegu. **Proširivo** s mostom br. 237560 do Ø 320 mm.

**Točnost podešavanja s podjelom skale od 0,01 mm / s pomoću skale 0,002 mm u Ø.**

**Upotreba:**

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino brušenje. Bušeaće šipke i držači okretnih pločica s odgovarajućom ISO okretnom pločicom tipa **CC..0602**.

**Dio isporuke:**

po 1 bušeaća šipka (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 most: br. 237647 za Ø proširenja od 86 – 164 mm.

1 držač okretne ploče prema mostu: Br. 237564 06

1 okretna ploča: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

**Preporuka:**

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

---

**Tehnički opis**

Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat