



Laserski daljinomjer DISTO™, tip: D5

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465550 D5
GTIN	7640180531241
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne **leće Leica** u vrlo čvrstom **magnezijskom kućištu** otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja **do 150 m bez mete**. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku.

Napomena:

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Li-Ion
Težina	180 g
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Prihvata	Bluetooth prihvata
Duljina	144 mm
Digitalni tražioc sa zumiranjem	4-struko

Serijski broj	DISTO™
Navoj stativa	1/4 UNC col
Širina	60 mm
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Točnost mjerenja	±1,0 mm
Doseg	200 m
Visina	24 mm
Izračun površine i volumena	da
višenamjenski završni element	da
zbrajanje/oduzimanje	da
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Senzor za nagib	360 stupanj
Očitavanje	mm / cola
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka