

 steinel**Fen za vrući zrak, tip: 89504****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078321 89504
GTIN	4007841089504
Razred artikla	07E

**Opis****Izvedba:**

**Kvalitetni industrijski fen HM 2620 E** za profesionalnu upotrebu. Elektronički reguliran s bezstupanjskom regulacijom količine zraka.

**Upotreba:**

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

**Tehnički opis**

Mrežni napon	230 V
Mrežna frekvencija	50 Hz
Protok volumena zraka	150 - 500 l/min
Temperatura zraka	50 - 700 °C
Težina	840 g
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat snaga	2300 W
Oznaka proizvođača	HM 2620 E
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak

