



Laserski daljinomjer DISTO™, tip: X6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465550 X6
GTIN	7640180531258
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne **leće Leica** u vrlo čvrstom **magnezijskom kućištu** otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja **do 150 m bez mete**. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku.

Napomena:

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

Tehnički opis

Digitalni tražioc sa zumiranjem	4-struko
Duljina	155 mm

Seriya	DISTO™
širina	68 mm
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
zbrajanje/oduzimanje	da
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Prihvat	Bluetooth prihvat
Težina	230 g
Senzor za nagib	360 stupanj
Vrsta baterije	Litij-ionska
IP-klasa zaštite	IP 65
Visina	25 mm
Navoj stativa	1/4 UNC col
Točnost mjerenja	±1,0 mm
Opskrba energijom	Li-Ion
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Izračun površine i volumena	da
Doseg	250 m
višenamjenski završni element	da
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Očitavanje	mm / cola
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka