

**Fen za vrući zrak, tip: 89672****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078321 89672
GTIN	4007841089672
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Asortiman fenova za vrući zrak HM 2320 EKF u plastičnom kovčegu sastoji se od:

- **Industrijski fen u obliku pištolja s nestupnjevitom regulacijom količine zraka, četiri zapamćena programa, prikaza temperature i ostatka topline, LOC-funkcije, rukovanja jednom rukom.**
- **Redukcijska mlaznica 9 mm, mlaznica sa širokim mlazom 50 mm, reflektorska mlaznica, garnitura termoskupljajućih crijeva od 100 dijelova.**

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

Tehnički opis

Težina	960 g
Temperatura zraka	80 - 650 °C
Mrežni napon	230 V
Pakiranje	Transportni kofer

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Oznaka proizvođača	HM 2320 EKF
Protok volumena zraka	150 - 500 l/min
Izvedba	asortiman
Mrežna frekvencija	50 Hz
Prihvat snaga	2300 W
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak