

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK2730, oznaka tipa W29: 24-200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237080 24-200
GTIN	4047109101029
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 05T304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	24-200
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Vrsta	BK2730
Tip	INOX
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		