

Držac za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	45 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	12,5 mm
Vijak za podlošku	259025 3
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Stezna vilica	259038 2
ISO kod držača	MVVNN 2525M16
Podložna pločica	259031 39
Veličina pločice	16 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Podložna pločica tip 39	259031 39
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezna vilica tip 2	259038 2
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500