

Garant
Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75–164 mm, prihvati: BT40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Za Ø 9,75 – 164 mm, s glavom za istokarivanje br. 237546, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu. **Mogućnost proširivanja** s mostom br. 237560 do Ø 320 mm.

Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino tokarenje. Držać za unutarnje tokarenje i držači izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tipa **CC..0602**.

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237546 BT40

po 1 držać za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 most: br. 237647 za Ø proširenja od 86 – 164 mm.

1 držać izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjeniva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Tehnički opis

Prihvat	BT40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Držać za unutarnje tokarenje	237634
Držać izmjenjivih pločica za mostove tip 06	237564 06
Podesivi držać za unutarnje tokarenje	237640
Most	237647
Podesivi držać za unutarnje tokarenje	237642
Držać za unutarnje tokarenje	237632
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 320 mm Prihvat BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Držać za unutarnje tokarenje	237630
Držać za unutarnje tokarenje	237636
Garnitura bez prihvata Ø 9,75–164 mm	237569