


**TNMG 160408, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251583 KW10 |
| GTIN | 4960664220861 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

TNMG 160408 KW10 Vrsta: KW10
Lomač odvojenih čestica: AH
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 400 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Glavna primjena | N |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 400 m/min |
| Posmak f | 0,1 - 0,35 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Lomač odvojenih čestica | AH |
| Dubina reza a_p | 1 - 4 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Vrsta | KW10 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |