

Garant**Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75–101,1 mm, Prihvat: ER40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Glava za fino tokarenje ER može se spojiti izravno na steznu glavu za ER40 čahure.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica.
Proširivo s adapterom i WSP-držačem do Ø 152,1 mm.

Točnost podešavanja od 0,01 mm/ preko nonija 0,002 mm u Ø.

Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućim ISO izmjenjivim pločicama tip **CC..0602**.

Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom **CC..09T3**.

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237513 ER40

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 držač za unutarnje tokarenje Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);
br. 237634 držač za unutarnje tokarenje Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);
br. 237640 držač za unutarnje tokarenje Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
br. 237642 držač za unutarnje tokarenje Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač izmjenjive pločice: br. 237645 za Ø 87,75 – 101,1 mm (s adapterom br. 237534 bis Ø 114,1 mm).

po 1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (ili CC..0602);
br. 260058 vel. CU7010 (ili CC..09T3).

Zamjenski dio:

Za br. 237630 – 237642: vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.
Za br. 237645; 237531; 237532: vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

Preporuka:

Ako je moguće s izmjenjivim pločicama br. 237695 – 237698.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237531 za proširenje na Ø raspona od 105,75– 119,1mm (do 132,1 s adapterom 237534).

Držač za izmjenjivu pločicu 237532 za proširenje na Ø raspona od 125,75– 139,1mm (do 152,1 s adapterom 237534). Kod ciklusa odvrtnja pripaziti na orijentaciju oštrica $\pm 20^\circ$!

Tehnički opis

Prihvat	ER40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237642
Držač izmjenjivih pločica	237645
Glava za istokarivanje Ø 9,75–152,1 mm Prihvat ER40	237513 ER40
Držač za unutarnje tokarenje	237630
CC.T 09T304 Vrsta CU7010	260058 CU7010
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237640
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Garnitura bez prihvaća Ø 9,75–101,1 mm	237539