

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK2730, oznaka tipa W29: 42-200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237080 42-200
GTIN	4047109101050
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 080404

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,16 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	42-200
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 080404
Vrsta	BK2730
Tip	INOX
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		