

**Garant****Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75–164 mm, prihvatač: HSK63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Za Ø 9,75 – 164 mm, s glavom za istokarivanje br. 237546, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu. **Mogućnost proširivanja** s mostom br. 237560 do Ø 320 mm.

**Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.**

**Upotreba:**

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino tokarenje. Držač za unutarnje tokarenje i držači izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tipa **CC..0602**.

**Dio isporuke:**

1 glava za istokarivanje: br. 237546 HSK63

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 most: br. 237647 za Ø proširenja od 86 – 164 mm.

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

**Preporuka:**

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

**Tehnički opis**

Prihvat	HSK63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

**Pribor**

Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237640
Držač za unutarnje tokarenje	237632
Držač za unutarnje tokarenje	237630
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 320 mm Prihvat HSK63	237546 HSK63
Držač za unutarnje tokarenje	237636
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237642
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Držač izmjenjivih pločica za mostove tip 06	237564 06
Most	237647
Garnitura bez prihvata Ø 9,75–164 mm	237569