

Omča, žuta 3.000 kg, korisna duljina: 1,5m**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 086260 1,5 |
| GTIN | 2050001735836 |
| Razred artikla | 08Z |

Opis**Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Duljina obujma | 3 m |
| Duljina mjerenja | 1,5 m |
| Širina omče | 54 mm |
| Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 3000 kg |
| Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 2400 kg |
| Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 6000 kg |
| Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45° | 4200 kg |
| Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60° | 3000 kg |
| Vrsta proizvoda | Okrugla uzica |