


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7710, oznaka tipa W29: 34-110****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236980 34-110
GTIN	4047109085701
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: Aluminiij; CuZn

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 06T304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	34-110
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304
Vrsta	BK7710
Tip	Aluminiij; CuZn
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

