

Garant**Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75–101,1 mm, Prihvat: HW63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Glava za fino tokarenje ER može se spojiti izravno na steznu glavu za ER40 čahure.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica.
Proširivo s adapterom i WSP-držačem do Ø 152,1 mm.

Točnost podešavanja od 0,01 mm/ preko nonija 0,002 mm u Ø.

Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućim ISO izmjenjivim pločicama tip **CC..0602**.

Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom **CC..09T3**.

Dio isporuke:

1 glava vretena: br. 237513 HW63

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 držač za unutarnje tokarenje Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

br. 237634 držač za unutarnje tokarenje Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

br. 237640 držač za unutarnje tokarenje Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

br. 237642 držač za unutarnje tokarenje Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač izmjenjive pločice: br. 237645 za Ø 87,75 – 101,1 mm (s adapterom br. 237534 bis Ø 114,1 mm).

po 1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (ili CC..0602);

br. 260058 vel. CU7010 (ili CC..09T3).

Zamjenski dio:

Za br. 237630 – 237642: vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.
Za br. 237645; 237531; 237532: vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

Preporuka:

Ako je moguće s izmjenjivim pločicama br. 237695 – 237698.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237531 za proširenje na Ø raspona od 105,75– 119,1mm (do 132,1 s adapterom 237534).

Držač za izmjenjivu pločicu 237532 za proširenje na Ø raspona od 125,75– 139,1mm (do 152,1 s adapterom 237534).

Tehnički opis

Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Držač za unutarnje tokarenje	237630
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237642
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Vrsta CU7010	260058 CU7010
Držač izmjenjivih pločica	237645
Glava za istokarivanje Ø 9,75–152,1 mm Prihvat HW63	237513 HW63
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237640
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Garnitura bez prihvata Ø 9,75–101,1 mm	237539