


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK79, oznaka tipa W29: 24-130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237050 24-130
GTIN	4047109072862
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Zbog posebne geometrije oštrica mogu se primjenjivati samo za KOMET KUB® svrdla s izmjenjivim pločicama, za desni smjer obrade.

Tip: INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 05T304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	24-130
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Vrsta	BK79
Tip	INOX

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		