

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK8425, oznaka tipa W29: 24-030****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236930 24-030
GTIN	4047109179295
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: ST900

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 05T304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	24-030
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Vrsta	BK8425
Tip	ST900
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		