

Garant**Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 320 mm, Prihvat: SK40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D₁: 63 mm

Korisna duljina L₁: 81 mm

Duljina izboja A: 91 mm

Tehnički opis

Prihvat	SK40
Vanjski Ø D ₁	63 mm
Korisna duljina L ₁	81 mm
Duljina izboja A	91 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat