

**Garant****Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 320 mm, Prihvat: BT40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D<sub>1</sub>: 63 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 81 mm

Duljina izboja A: 91 mm

**Tehnički opis**

Prihvat	BT40
Vanjski Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	81 mm
Duljina izboja A	91 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat