

Garant**Glava za fino istokarivanje ER25 Ø 39,9 – 70,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237501
GTIN	4045197579126
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Monoblock sustav sastoji se od **alata za istokarivanje konusom** za jednostavno pričvršćivanje na postojeću **ER25 steznu glavu**. Brzo grubo podešavanje. **Mogućnost proširenja s mostom** br. 237508 do Ø 100,1 mm.

Upotreba:

Točnost podešavanja 0,01 mm u Ø. Nastavak s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tipa **CC..0602**.

Dio isporuke:

S izmjenjivom reznom pločicom br. 260052 vel. CU7010.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjive pločice br. 237606 vel. 1.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivom pločicom br. 237695 i 237696.

Napomena:

Kod ciklusa povlačenja alata paziti na orijentaciju oštrica ± 20°!
Unutarnje hlađenje: da

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Most Ø 69,9 – 100,1 mm

237508