

Garant**Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 320 mm, Prihvat: HSK63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237546 HSK63
GTIN	4045197608550
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D₁: 63 mm

Korisna duljina L₁: 72 mm

Duljina izboja A: 96 mm

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	72 mm
Vanjski Ø D ₁	63 mm
Prihvat	HSK63
Duljina izboja A	96 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

