

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Razred artikla	21G

Opis**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AM
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM

Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje