


Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Razred artikla	21G

Opis**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje