

**DC.T 11T304, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T304 CA6525 Vrsta: CA6525  
Lomač odvojenih čestica: GK  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 140 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	GK
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 140 m/min

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje