

**DCMT 070204, Vrsta: CA6525**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Razred artikla	25E

## Opis

DCMT 070204 CA6525 Vrsta: CA6525  
Lomač odvojenih čestica: GK  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 140 m/min

## Tehnički opis

Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 140 m/min

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje