

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Glavna primjena	P

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje