

**DCMT 070202, Vrsta: CA6525**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	GK
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje