

metabo

Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije, Tip: 602358650



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070261 602358650
GTIN	4061792188136
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez Metabo Quick sustava.

Quick sustav štedi mnogo vremena prilikom često mijenjanju između bušenja i vijaka. Za nekoliko sekundi, bušača glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata.

Ako već imate baterije, odaberite **između kompletnog opremanja** od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili **uređaja bez pribora**. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo **pokriveni su jamstvom od 3 godine**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Dodatni detalji kao što su jako **LED radno svjetlo** i praktična **kopča za remen** pružaju još veću udobnost tijekom rada.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušaću glavu, bez akumulatora i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

List s podacima

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Napon baterije	18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Broj sadržanih baterija	0
Konstrukcija motora	bez četkica
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Težina bez baterije	1,7 kg
Oznaka proizvođača	BS 18 LTX BL I
maskimalan mekani okretni moment	65 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Pakiranje	Metabox
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	68 mm
tipična uporaba	Heavy Duty
maskimalan okretni moment tvrdo	130 Nm
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 550 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, bez baterije, raspon zatezanja brzostezne bušaće glave 1,5-13