

Garant**Izmjenjivi nosač za ubodno tokarenje radial Heavy-Duty, desni, veličina pločice: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274138 10
GTIN	4067263118541
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Modularni kopirni alat za dubine rezanja do 70 mm.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem).

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1003
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 11
t_{max}	60 mm
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Mač za odrezivanje

