

**Kutna brusilica GWX bez baterije, tip: GWX1810SC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Razred artikla	03C

**Opis****Izvedba:**

- **Jednostavno i brzo:** Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
- **Nije više potreban dodatni ključ.**
- **Opsežno:** Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
- **Maksimalna udobnost** zahvaljujući 100% bezalatnoj i brzom izmjeni pribora.
- **Pouzdanost:** Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
- **Čisti rad bez ogrebotina!** Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-Lock.

Kutna brusilica ima Bluetooth modul za povezivanje i korisničko sučelje, kao i Drop Control, X-Brake i Zaštita od ponovnog pokretanja. Brza i laka izmjena pribora moguća je pomoću X-LOCK klik sustava bez ključa.

**Dio isporuke:**

Uključujući antivibracijsku dodatnu ručku, zaštitnu navlaku, L-BOXX 136.

**Napomena:**

Odgovarajuće ProCore 18 V baterije i početničke setove možete pronaći pod br. 073857 vel. C18 i br. 073865 vel. C18

**Tehnički opis**

Opskrba energijom	Baterijski pogon
-------------------	------------------

## List s podacima

Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Prihvat za alat	Sustav X-LOCK
Raspon broja okretaja	4500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Prihvat	Bluetooth prihvat
Blokada pokretanja	da
Posebnost	Varijabilni broj okretaja; Zaštita od ponovnog pokretanja; Drop Control
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Blokada trzaja	da
Napon baterije	18 V
Serija	Sustav X-LOCK
Težina	2 kg
Oznaka proizvođača	GWX 18V-10 SC
maksimalni Ø diska	125 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

## Pribor

Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Garnitura aku punjačaProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073865 C18
Litij-ionski akumulatorProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073857 C18