

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 5xD, Ø DC m7: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234015 15
GTIN	4045197697011
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta:

3xD: -0,1 / +0,3 mm

5xD: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Upotreba, reklamni tekst:

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 050204.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	75 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 050204
Broj oštrica Z	1
Ø drške D _s	20 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 5IP (0,38 Nm)
Duljina drške L _s	50 mm
Seriya	Power Drill
Nazivni Ø D	15
za colni Ø	19/32 col
Maksimalna granica prilagodbe V _{max}	0,25 mm
Duljina izboja L _A	89 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 5IP	239700 5IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,38 Nm	211750 0,38

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP

674252 5IP