

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3×D, Ø DC m7: 33mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 234005 33     |
| GTIN           | 4045197696762 |
| Razred artikla | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:**

3×D: -0,1 / +0,3 mm

5×D: -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Upotreba, reklamni tekst:**

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 110509.

**Napomena:**

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

**Tehnički opis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>               | 99 mm                |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | SOGX 110509          |
| Broj oštrica Z                               | 1                    |
| Ø drške D <sub>s</sub>                       | 40 mm                |

|  |  |
|--|--|
| Duljina drške $L_s$                            | 68 mm  |
| Serija   | Power Drill                                      |
| Nazivni $\varnothing D$                        | 33   |
| Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$        | 0,25 mm  |
| Duljina izboja $L_A$                           | 124 mm   |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB6535   |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB6640   |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB630  |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB6810   |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3xD  |
| Drška  | ISO 9766   |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano zaobljeno                             |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje                      |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano paketno bušenje                       |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano ukošeni izlaz                         |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Unutarnje hlađenje                             | da   |
| Strategija rezanja                             | HPC  |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice                   |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm | 211750 2,8  |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP   | 674252 15IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP                 | 239700 15IP |