

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 5×D, Ø DC m7: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234015 30
GTIN	4045197697318
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta:

3×D: -0,1 / +0,3 mm

5×D: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Upotreba, reklamni tekst:

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 100408.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 10IP (2,8 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 100408
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L ₁	150 mm

Ø drške D _s	32 mm
Duljina drške L _s	60 mm
Serija	Power Drill
Nazivni Ø D	30
Maksimalna granica prilagodbe V _{max}	0,25 mm
Duljina izboja L _A	173 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP	239700 10IP

