

**Garant**
**Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: HW63**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237591 HW63
GTIN	4045197608444
Razred artikla	29W

**Opis**
**Izvedba:**

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva. Kompaktna konstrukcija.

**Upotreba:**

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

**Preporuka:**

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D<sub>1</sub>: 55 mm

Duljina izboja A: 50 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D <sub>1</sub>	55 mm
Prihvat	HW63
Duljina izboja A	50 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

