

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 5×D, Ø DC m7: 21mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234015 21
GTIN	4045197697134
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta:

3×D: -0,1 / +0,3 mm

5×D: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Upotreba, reklamni tekst:

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 070306.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 6IP1 (1,0 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 070306
Ø drške D _s	25 mm
Broj oštrica Z	1

Korisna duljina L_1	105 mm
Duljina drške L_s	56 mm
Serija	Power Drill
Nazivni $\varnothing D$	21
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,25 mm
Duljina izboja L_A	124 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1	239700 6IP1