

Garant
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: SK40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva. Kompaktna konstrukcija.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D₁: 55 mm

Korisna duljina L₁: 69 mm

Duljina izboja A: 90 mm

Tehnički opis

Prihvat	SK40
Korisna duljina L ₁	69 mm
Vanjski Ø D ₁	55 mm
Duljina izboja A	90 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

