

Garant**Izmjenjiva pločica, Ø Dmin: 6,9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237625 6,9
GTIN	4045197681539
Razred artikla	29W

Opis**Upotreba:**

Za mikro glave za tokarenje br. 237495 i br. 237498.

U kombinaciji s adapterom mogu se koristiti izmjenjive pločice br. 237625.

Područje tokarenja Ø 6,9 – 19,1 mm.

Tehnički opis

Minimalni Ø D _{min}	6,9 mm
Ø područja obrade	6,9 - 8,1 mm
za tip	D07
maksimalna dubina provrta	30 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

